


**Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 1,002mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 481050 1,002 |
| GTIN | 4045197209252 |
| Artikelklasse | 42K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 - diameter = 30×9 mm. Gr. 11 tot 500 – diameter = 35×9 mm.

Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.

Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengteteelgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer. Verdere uitvoering als nr. 480450.

Opmerking:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nominale maat | 1,002 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Tolerantieklasse | 1 |
| Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |
| Kalibratie | L2 |
| Producttype | Eindmaat |

Dienstverlening

KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm

028060 100

DAkKS-kalibratieEindmaat staal Maximale lengte 100 mm

028140 100