

**Schuurband zirkoonkorund (ZA) ZK713X, 50×2000 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558305 120
GTIN	4018875128138
Artikelklasse	56V

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogrendement-schuurband met zirkoonkorund (ZA)** voor een grote afnamecapaciteit. **De voortdurende zelfscherpende werking** maakt vergeleken met normaal korund een **langere standtijd, grotere verspaningscapaciteit** en gelijkblijvende oppervlaktekwaliteit mogelijk. X-linnen (robuust) voor een grote afnamecapaciteit op stationaire machines.

**Toepassing:**

Voor de bewerking van alle **staalsoorten en staallegeringen, gietijzer** en non-ferrometalen.

**Opmerking:**

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	120
Serie	#Vertanding ZK713X
Slijpmiddelaanduiding	ZA

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	50 mm
Schuurband lengte	2000 mm
Productnaamattribuut	50×2000 mm
Producttype	Schuurband

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	32-38 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	25-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-25 m/s	H
RVS	geschikt	18-30 m/s	
Ti	geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	geschikt	30-45 m/s	K
Hout	geschikt	23-26 m/s	
droog	geschikt		