

**Mesvijl, Kap 3 (zoet), Lengte zonder arend: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	518100 200
GTIN	4009215074833
Artikelklasse	56B

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De kant-en-klare vijlen hebben een ideale tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd. Deze speciale vijlen garanderen gladde vijlvlakken. **Speciale vijlen** worden vervaardigd op automatische precisiebewerkingscentra. Zij **garanderen een grote materiaalafname en een hoge standtijd. Alle kanten gekapt, stomp uitlopend.**

Technische beschrijving

Doorsnede	20x6,4 mm
Lengte zonder arend	200 mm
Vorm	G
Norm	DIN 7262
Producttype	Mesvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	beperkt geschikt
RVS	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	beperkt geschikt

Accessoires

Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519510 100
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110