

Gefreesde vijl, blok stomp, fijn, Lengte zonder arend: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	519130 300
GTIN	2050001696250
Artikelklasse	56B

Omschrijving

Uitvoering:

Gefreesde vijlen onderscheiden zich door de grote **scherpte** van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. **Ze gaan niet dichtzitten.**

Blok stomp, 3-zijdig gefreesd.

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	300 mm
Doorsnede	31×7 mm
Fijnheidsgraad	fijn
Afstand snijkanten ca.	1,5 mm
Vorm	A
Productnaamattribuut	fijn
Norm	DIN 7264
voor materiaal	VA-staal, harde materialen, kunstharsen, metalen platen. Geschikt voor afschuinen, slijpen, fijn afwerken.
Producttype	Gefreesde vijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt
RVS	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt

Accessoires

Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 160 mm	519400 160
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125