

**Sleutelvijl, kap 2 Lengte 100 mm, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	518700 1
GTIN	4009215005141
Artikelklasse	56B

Omschrijving**Uitvoering:**

Sleutelvijlen worden vervaardigd op automatische precisie-bewerkingscentra. Zij **garanderen een grote materiaalafname en een lange standtijd**. De onbewerkte stalen delen zijn gestanst en geslepen en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De kant-en-klare vijlen hebben een ideale tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd. Sleutelvijlen garanderen gladde vijlvlakken.

Opmerking:

Voor vijlhandvatten zie nr. 519600, 519400, 519510 en 519550.

Technische beschrijving

Doorsnede	10×1,4 mm
Vormbeschrijving	blok, spits
Norm	DIN 7283
Producttype	Sleutelvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		

RVS	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt

Accessoires

Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm	519510 90
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 95 mm	519600 95
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 80 mm	519400 80
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519550 100
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25