




Set universele vijlen 5-delig in roltas Kap 2, Lengte zonder arend: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	517240 200
GTIN	4009215169928
Artikelklasse	56B

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Om de vijlen te beschermen, zijn de sets overzichtelijk opgeborgen in **stevige nylon roltassen**. Beschermde vijlen kunnen niet vuil worden en de kap wordt niet beschadigd; dit garandeert een gelijkblijvende grote materiaalafname, gladde vijlvlakken en een hogere standtijd.

Met hardhouten vijlhandvat.

Kap 2 = halfzoet.

Toepassing:

Kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Levering:

5-Delige vijlenset met telkens een **blokvijl, driekante, vierkante, halfronde en ronde vijl**.

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	200 mm
Kap	2
Norm	DIN 7261

Producttype

Werkplaatsvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40