

**Sleutelvijl, kap 2 Lengte 100 mm, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	518700 3
GTIN	4009215005172
Artikelklasse	56B

Omschrijving**Uitvoering:**

Sleutelvijlen worden vervaardigd op automatische precisie-bewerkingscentra. Zij **garanderen een grote materiaalafname en een lange standtijd**. De onbewerkte stalen delen zijn gestanst en geslepen en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De kant-en-klare vijlen hebben een ideale tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd. Sleutelvijlen garanderen gladde vijlvlakken.

Opmerking:

Voor vijlhandvatten zie nr. 519600, 519400, 519510 en 519550.

Technische beschrijving

Doorsnede	9x2,5 mm
Vormbeschrijving	half rond
Norm	DIN 7283
Producttype	Sleutelvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		

RVS	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm	519510 90
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 80 mm	519400 80
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519550 100
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 95 mm	519600 95
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100