

**Schuurband zirkoonkorund (ZA) ZK713X, 100×950 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558315 40
GTIN	4018875129104
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-schuurband met zirkoonkorund (ZA) voor een grote afnamecapaciteit. **De voortdurende zelscherpende werking** maakt vergeleken met normaal korund een **langere standtijd, grotere verspaningscapaciteit** en gelijkblijvende oppervlaktekwaliteit mogelijk. X-linnen (robuust) voor een grote afnamecapaciteit op stationaire machines.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle **staalsoorten en staallegeringen, gietijzer** en non-ferrometalen.

Opmerking:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	40
Serie	#Vertanding ZK713X
Slijpmiddelaanduiding	ZA

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	100 mm
Schuurband lengte	950 mm
Productnaamattribuut	100×950 mm
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	32-38 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	25-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-25 m/s	H
RVS	geschikt	18-30 m/s	
Ti	geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	geschikt	30-45 m/s	K
Hout	geschikt	23-26 m/s	
droog	geschikt		