

**Afbraamvijl, speciale kap voor kunststof, Lengte zonder arend: 200mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 518300 200 |
| GTIN | 4009215088786 |
| Artikelklasse | 56B |

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De kant-en-klare vijlen hebben een ideale tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd. Deze speciale vijlen garanderen gladde vijlvlakken. **Speciale vijlen** worden vervaardigd op automatische precisiebewerkingscentra. Zij **garanderen een grote materiaalafname en een hoge standtijd. 3 Kanten met dubbele kap, stomp uitlopend.**

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|-------------|
| Lengte zonder arend | 200 mm |
| Doorsnede | 20×3,5 mm |
| Producttype | Afbraamvijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |

| | |
|----------------|------------------|
| GG(G) | geschikt |
| CuZn | geschikt |
| Kunststof, GFK | geschikt |
| Hout | beperkt geschikt |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm | 519600 120 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519550 110 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm | 519510 100 |
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519600 110 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519510 110 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm | 519400 120 |