

Gefreesde vijl, blok stomp, grof, Lengte zonder arend: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	519110 300
GTIN	2050001696205
Artikelklasse	56B

Omschrijving

Uitvoering:

Gefreesde vijlen onderscheiden zich door de grote **scherpte** van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. **Ze gaan niet dichtzitten.**

Blok stomp, 3-zijdig gefreesd.

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	300 mm
Doorsnede	31×7 mm
Fijnheidsgraad	grof
Afstand snijkanten ca.	3 mm
Vorm	A
Productnaamattribuut	grof
Norm	DIN 7264
voor materiaal	Lichtmetalen en zachte metalen, kunststoffen, hout, hoorn, leer etc.
Producttype	Gefreesde vijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 160 mm	519400 160
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120