

**Zaagbladvijl, Kap 3 (zoet) vlak, rechte kanten, Lengte zonder arend: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	518500 200
GTIN	4009215005448
Artikelklasse	56B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Speciale kwaliteit, met enkele kap en bijzonder geschikt voor het scherpen van stalen houtzaagbladen.** Deze zaagvijlen garanderen een grote materiaalafname en een lange standtijd. De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. **Alle kanten gekapt.**

Met scherpe randen.

**Technische beschrijving**

Doorsnede	20×4 mm
Lengte zonder arend	200 mm
Vorm	E
Norm	DIN 7262
Producttype	Zaagvijl

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	beperkt geschikt
RVS	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	beperkt geschikt

## Accessoires

Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519510 100
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20