

**Houtrasp, halffrond, Kap 1 (grof), Lengte zonder arend: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	519320 300
GTIN	4009215007206
Artikelklasse	56B

**Omschrijving****Uitvoering:**

de onbewerkte stalen delen zijn matrijsgesmeed, geslepen en tot in de randzone voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. Na een uiterst zorgvuldige warmtebehandeling bij het harden, bereikt deze hoogwaardige houtrasp/-vijl **optimale resultaten met betrekking tot materiaalafname en standtijd.**  
**halffrond**

**Technische beschrijving**

Doorsnede	29×9 mm
Lengte zonder arend	300 mm
Kap	Kap 1 (grof)
Vorm	C
Norm	DIN 7263
Producttype	Houtrasp

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		

Hout	geschikt
------	----------

## Accessoires

Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 160 mm	519400 160
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40