

## Gefreesde vijl, blok stomp, grof, Lengte zonder arend: 350mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	519110 350
GTIN	2050001696212
Artikelklasse	56B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Gefreesde vijlen** onderscheiden zich door de grote **scherpte** van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. **Ze gaan niet dichtzitten.**

**Blok stomp, 3-zijdig gefreesd.**

### Technische beschrijving

Doorsnede	36×7 mm
Lengte zonder arend	350 mm
Fijnheidsgraad	grof
Afstand snijkanten ca.	3 mm
Vorm	A
Productnaamattribuut	grof
Norm	DIN 7264
voor materiaal	Lichtmetalen en zachte metalen, kunststoffen, hout, hoorn, leer etc.
Producttype	Gefreesde vijl

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt

## Accessoires

Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 160 mm	519400 160
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40