

**Zaagbladvijl, Kap 3 (zoet) vlak, rechte kanten, Lengte zonder arend: 250mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 518500 250 |
| GTIN | 4009215005455 |
| Artikelklasse | 56B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale kwaliteit, met enkele kap en bijzonder geschikt voor het scherpen van stalen houtzaagbladen. Deze zaagvijlen garanderen een grote materiaalafname en een lange standtijd. De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. **Alle kanten gekapt.**

Met scherpe randen.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|----------|
| Doorsnede | 25×5 mm |
| Lengte zonder arend | 250 mm |
| Vorm | E |
| Norm | DIN 7262 |
| Producttype | Zaagvijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |

| | |
|----------------|------------------|
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt |
| RVS | beperkt geschikt |
| GG(G) | geschikt |
| CuZn | geschikt |
| Kunststof, GFK | geschikt |
| Hout | beperkt geschikt |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm | 519600 120 |
| Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 140 mm | 519400 140 |
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519600 110 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm | 519510 125 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519550 110 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519510 110 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm | 519550 120 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm | 576000 80X20 |