

**Sleutelvijl, kap 2 Lengte 100 mm, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	518700 6
GTIN	4009215005165
Artikelklasse	56B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sleutelvijlen worden vervaardigd op automatische precisie-bewerkingscentra. Zij **garanderen een grote materiaalafname en een lange standtijd**. De onbewerkte stalen delen zijn gestanst en geslepen en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De kant-en-klare vijlen hebben een ideale tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd. Sleutelvijlen garanderen gladde vijlvlakken.

**Opmerking:**

Voor vijlhandvatten zie nr. 519600, 519400, 519510 en 519550.

**Technische beschrijving**

Doorsnede	3,2 mm
Vormbeschrijving	vierkant
Norm	DIN 7283
Producttype	Sleutelvijl

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		

RVS	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt

## Accessoires

Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 70 mm	519400 70
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 95 mm	519600 95
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm	519510 90
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519550 100
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20