

## Draadvijl, Type: ISO



### Bestelgegevens

Bestelnummer	519250 ISO
GTIN	2050001696328
Artikelklasse	56B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Elke vijl met 8 maal verschillende spoed. Voor het afwerken of reinigen van uitwendige en inwendige schroefdraad. Totale lengte 230 mm.

### Technische beschrijving

Geschikt voor draadsoort	ISO
Draadspoed (ISO)	0,8-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3 mm
Producttype	Draadvijl

### Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40