

 PHOTONIC  
you will see

## LED-koudlichtbron, Type: F1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	492242 F1
GTIN	2050002047051
Artikelklasse	49K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Zeer krachtige, dimbare koudlichtbron met energiebesparende led-technologie (5800 K) met lange levensduur (>30000 h). Robuuste metalen behuizing, stabiel en goed stapelbaar. ESD-bus voor afleiding van statische oplading. Extreem hoge lichtsterktes bij lichtvlek. Passieve koeling, geluidloos en trillingsvrij.

**Levering:**

Led-koudlichtbron, dubbele zwanenhalslichtgeleider (Ø 4,5 mm, lengte 550 mm), met geïntegreerde focuslenzen. Inclusief internationale netadapter (100 – 240 V).

**Accessoires:**

Halogeenfilter nr. 492244 maat FILTER, voetschakelaar nr. 492244 maat SWITCH en doorsnedeomzetter nr. 492244 maat LINE.

**Opmerking:**

Andere lichtgeleiders, spleetringlichten, kleurfilters en overige accessoires op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Gewicht	0,5 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Vergelijkbare vermogensafgifte t.o.v. halogeen	100 W

Wattage	22 W
Kleurtemperatuur	5800 K
Totale breedte	110 mm
Totale hoogte	175 mm
Totale lengte	196 mm
Lichtopbrengst	350 lm
Producttype	Verlichtingsunit voor meetmiddelen

---

## Accessoires

Accessoires voor led-koudlichtbronnen Type SWITCH	492244 SWITCH
Accessoires voor led-koudlichtbronnen Type LINE	492244 LINE
Accessoires voor led-koudlichtbronnen Type FILTER	492244 FILTER