

PHOTONIC  
you will see**LED-koudlichtbron, Type: F3000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Artikelklasse	49K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer krachtige, dimbare koudlichtbron met energiebesparende led-technologie (5800 K) met lange levensduur (>30000 h). Robuuste metalen behuizing, stabiel en goed stapelbaar. ESD-bus voor afleiding van statische oplading. Extreem hoge lichtsterktes bij lichtvlek. Op afstand bestuurbaar via voetschakelaar of USB, extreem geluidsarme ventilator. Shutter-functionaliteit. Verticaal gebruik mogelijk.

Optioneel halogeenfilter simuleert halogeenlicht 3500 K.

**Levering:**

Led-koudlichtbron, dubbele zwanenhalslichtgeleider (Ø 4,5 mm, lengte 550 mm), met geïntegreerde focuslenzen. Inclusief netkabel EU.

**Accessoires:**

Halogeenfilter nr. 492244 maat FILTER, voetschakelaar nr. 492244 maat SWITCH en doorsnedeomzetter nr. 492244 maat LINE.

**Opmerking:**

Andere lichtgeleiders, spleetringlichten, kleurfilters en overige accessoires op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Gewicht	3,8 kg
Energievoorziening	Netvoeding

Wattage	65 W
Vergelijkbare vermogensafgifte t.o.v. halogeen	> 150 W
Kleurtemperatuur	5800 K
Totale breedte	170 mm
Totale hoogte	98 mm
Totale lengte	196 mm
Lichtopbrengst	640 lm
Producttype	Verlichtingsunit voor meetmiddelen

---

## Accessoires

Accessoires voor led-koudlichtbronnen Type FILTER	492244 FILTER
Accessoires voor led-koudlichtbronnen Type LINE	492244 LINE
Accessoires voor led-koudlichtbronnen Type SWITCH	492244 SWITCH