

**Garant****Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 1,005mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 481060 1,005  |
| GTIN          | 4045197154156 |
| Artikelklasse | 41L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogzuiver keramisch materiaal - zirkoniumoxide ( $ZrO_2$ ). Verdere uitvoering als nr. 481250. Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 – doorsnede = 30×9 mm. Gr. 11 tot 500 – doorsnede = 35×9 mm.

- **Tolerantieklasse 1 als werk- en afstelmaat voor de productie en het controleren van instelkalibers.**

Hoogzuiver industrieel keramisch materiaal (zirkonumdioxide  $ZrO_2$ ).

**Voordeel:****ideaal voor dagelijks gebruik in de productie:**

- **Roestvrij.**
- **Ontvetten voor gebruik niet nodig.**
- **Invetten na gebruik niet nodig.**
- **Ongevoelig voor schokken en stoten.**
- **Tweemaal zo hard als staal.**
- **Tienmaal hogere slijtvastheid.**
- **Uiterst bestand tegen logen, zuren, olie en slijpwater.**
- **Antimagnetisch.**
- **Geen koudlassen.**
- **Laag warmtegeleidingsvermogen.**

**Opmerking:**

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

|                  |   |
|------------------|---|
| Nominale maat    | 1,005 mm  |
| Norm             | DIN EN ISO 3650   |
| Tolerantieklasse | 1   |
| Materiaal        | Keramisch materiaal<br>zirkoniumoxide (ZrO <sub>2</sub> ) |
| Kalibratie       | L2  |
| Producttype      | Eindmaat  |

## Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-kalibratieEindmaat keramiek Maximale lengte 100 mm   | 028150 100 |
| KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm | 028060 100 |