

**Video-endoscoop met sonde flexibel, Ø 5,5 mm, Sondelengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492925 2000
GTIN	4045197511812
Artikelklasse	42L

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisapparaat met 3,5 inch LCD-weergave. Zoommodus (1,5x), foto- en video-opnames kunnen worden opgeslagen op SD-geheugenkaart. USB- en AV-uitgang voor gegevensoverdracht. Geïntegreerde, oplaadbare lithium-ion-accu (3,7 V).

Levering:

Robuuste water- en stofdichte transportkoffer. SD-geheugenkaart, netadapter (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) nr. 492958, USB-kabel, AV-kabel, reinigungsset, lithium-ion-accu nr. 492926. Inclusief 1 sonde nr. 492938 gr. 2000 (IP67), opschroefbare sondespiegel nr. 492950 (70°; 90°; 110°) en magneet.

Technische beschrijving

Lengte	207 mm
Sondelengte	2000 mm
Gewicht	0,558 kg
Breedte	118 mm
Gefocuste dieptescherpte	16 – 60 mm

Displayresolutie	320×240 px
Hoogte	38 mm
Cameraresolutie	640×480 px
Opnameformaat	JPEG / AVI (30 fps)
Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
Energievoorziening	Netvoeding
Sonde-Ø	5,5 mm
Producttype	Endoscoop

Accessoires

Netadapter voor endoscoop	492958
Endoscoopsonde, flexibel Sondelengte 2000 mm	492940 2000
Endoscoopsonde, flexibel Sondelengte 2000 mm	492938 2000
Endoscoopsonde, halfstar Sondelengte 1000 mm	492936 1000
Endoscoopsonde, buigbaar, flexibel Sondelengte 1000 mm	492942 1000
Lithium-ion-accu	492926
Endoscoopsonde, halfstar Sondelengte 1000 mm	492934 1000