



Video-endoscoop met meetrasterweergave en sonde flexibel, Ø 5,5 mm, Sondelengte: 2000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	492928 2000
GTIN	4045197565419
Artikelklasse	42L

Omschrijving

Uitvoering:

Basisapparaat met 3,5 inch LCD-weergave en 2 m lange, flexibele sonde (Ø 5,5 mm, kijkrichting 0°). Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal. Zoommodus (2×), spiegelmodus (Mirror). Beeldopeningshoek 60°, regeling van contrast en helderheid, zwart-witbeeldmodus voor contrastrijkere beelden, foto- en video-opnames kunnen worden opgeslagen op SD-geheugenkaart, USB- en AV-uitgang voor gegevens- en beeldoverdracht. Sonde met krachtige leds in 0°-positionering naar voren en zij-leds in 90°-kijkrichting.

Zij-led-modus: Bij gebruik van de opschroefbare sondespiegel (110°) worden door het activeren van de zij-leds storende reflecties in het beeld voorkomen.

Meetrastermodus: Meten van een object op het beeldscherm in combinatie met meettaster. Meetveldafmetingen 20×15 mm.

Verlichtingsmodus: Bedieningsknop voor het in- en uitschakelen van de beeldverlichting. Voor gebruik in grote holle ruimtes en/of zeer donkere omgevingen.

Beeld draaien: Beeld 90° rechtsom draaien met bedieningsknop.

Toepassing:

Bijvoorbeeld voor het snel controleren van lasnaden. Fouten kunnen direct tijdens de controle worden gemeten.

Levering:

Inclusief 1 × sonde nr. 492940 gr. 2000 (IP67), transportkoffer, opschroefbare sondespiegel (110°), SD-geheugenkaart, meettaster, USB-kabel, reinigingsset en 4 batterijen nr. 081551 gr. LR6.

Technische beschrijving

Hoogte	55 mm
Breedte	123 mm
Sondelengte	2000 mm
Gefocuste dieptescherpte	16 – 60 mm
Lengte	275 mm
Displayresolutie	320×240 px
Gewicht	0,37 kg
Cameraresolutie	640×480 px
Opnameformaat	JPEG / AVI (30 fps)
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Aantal inbegrepen batterijen	4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Sonde-Ø	5,5 mm
Producttype	Endoscoop

Accessoires

Endoscoopsonde, halfstar Sondelengte 1000 mm	492936 1000
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Endoscoopsonde, flexibel Sondelengte 2000 mm	492940 2000
Endoscoopsonde, buigbaar, flexibel Sondelengte 1000 mm	492942 1000
Endoscoopsonde, halfstar Sondelengte 1000 mm	492934 1000