

HOLEX**Endoscoopsonde, halfstar, Ø 3,9 mm, Sondelengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492934 1000
GTIN	4045197523136
Artikelklasse	42L

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°. Beeldopeningshoek 56°.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. **automotive:** motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. **Luchtvaart:** aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. **Bouw:** beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. **Leidingbouw:** lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. **Hydraulische systemen:** cilinders, lekkages. **Verwarming, sanitair, airconditioning:** kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. **Ongediertebestrijding:** bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. **Politie, douane:** voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Accessoires:

adapter nr. 492896 voor gebruik van de sondes met foto- / video-endoscoop nr. 492890 maat 2000.

Opmerking:

andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-Ø en kijkrichtingen op aanvraag.

Sonde voor controle van leidingen:

- **Kop-Ø: 28 mm**
- **Sondelengte: 22 m**
- **Beeldopeningshoek: 150°**
- **8 Krachtige leds.**

Technische beschrijving

Sondelengte	1000 mm
IP-klasse	IP 67
Cameraresolutie	320×240 px
Sonde-Ø	3,9 mm
Productnaamattribuut	Ø 3,9 mm
Producttype	Sonde