



Precisie-blokvijl, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 100/4



Bestelgegevens

Bestelnummer	520100 100/4
GTIN	613548065624
Artikelklasse	53B

Omschrijving

Uitvoering:

Zwitserse precisievijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Speciaal staal met een hardheid van **65–66 HRC**. Anders dan bij werkplaatsvijlen hebben deze vijlen nauwkeurig op het gebruiksdoel afgestemde, **licht afgeronde vormen**, speciale kaphoeken en een bredere keuze aan verschillende kappen. Zo worden met de efficiëntste materiaalafname constant gladde vijlvlakken verkregen.

3 Kanten gekapt; stomp uitlopend.

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	100 mm
Doorsnede	12,5×3 mm
Komt overeen met Duitse kap	4 – 5
Producttype	Precisievijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	beperkt geschikt

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 80 mm	519400 80
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 95 mm	519600 95
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519550 100
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm	519510 90