

**Schuurband zirkoonkorund (ZA) ZK713X, 75×3500 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 558355 40 |
| GTIN | 4018875128855 |
| Artikelklasse | 56V |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-schuurband met zirkoonkorund (ZA) voor een grote afnamecapaciteit. **De voortdurende zelscherpende werking** maakt vergeleken met normaal korund een **langere standtijd, grotere verspaningscapaciteit** en gelijkblijvende oppervlaktekwaliteit mogelijk. X-linnen (robuust) voor een grote afnamecapaciteit op stationaire machines.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle **staalsoorten en staallegeringen, gietijzer** en non-ferrometalen.

Opmerking:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Korrelgrootte | 40 |
| Serie | #Vertanding ZK713X |
| Slijpmiddelaanduiding | ZA |

| | |
|----------------------------------|------------|
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Schuurband breedte | 75 mm |
| Schuurband lengte | 3500 mm |
| Productnaamattribuut | 75×3500 mm |
| Producttype | Schuurband |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | 35-40 m/s | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 32-38 m/s | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 20-25 m/s | P |
| Staal < 55 HRC | geschikt | 32-38 m/s | H |
| Staal < 60 HRC | geschikt | 25-30 m/s | H |
| Staal < 67 HRC | geschikt | 20-25 m/s | H |
| RVS | geschikt | 18-30 m/s | |
| Ti | geschikt | 10-20 m/s | |
| GG(G) | geschikt | 30-45 m/s | K |
| Hout | geschikt | 23-26 m/s | |
| droog | geschikt | | |