

**VALTITAN precisie-blokvijl, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 250/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	520150 250/0
GTIN	613548062111
Artikelklasse	53B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogrendement-precisievijlen VALTITAN** met extreem hoge slijtvastheid door oppervlaktehardheid van **1200 HV**. De bijzondere tandvorm voorkomt dat de vijl gaat dichtzitten met vijlsel. Optimale verspaningscapaciteit en hoogste standtijd. Praktisch roestvrij, daarom ook geschikt voor sterk corrosiebevorderende omgevingen. Laat geen corroderende resten achter.

**3 Kanten gekapt; stomp uitlopend.**

**Technische beschrijving**

Lengte zonder arend	250 mm
Doorsnede	25,3×6,3 mm
Komt overeen met Duitse kap	2
Producttype	Precisievijl

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	geschikt

## Accessoires

Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 140 mm	519400 140
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20