

Garant**Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	481060 20
GTIN	4045197154613
Artikelklasse	41L

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogzuiver keramisch materiaal - zirkoniumoxide (ZrO_2). Verdere uitvoering als nr. 481250. Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 – doorsnede = 30×9 mm. Gr. 11 tot 500 – doorsnede = 35×9 mm.

- **Tolerantieklasse 1 als werk- en afstelmaat voor de productie en het controleren van instelkalibers.**

Hoogzuiver industrieel keramisch materiaal (zirkonumdioxide ZrO_2).

Voordeel:**ideaal voor dagelijks gebruik in de productie:**

- **Roestvrij.**
- **Ontvetten voor gebruik niet nodig.**
- **Invetten na gebruik niet nodig.**
- **Ongevoelig voor schokken en stoten.**
- **Tweemaal zo hard als staal.**
- **Tienmaal hogere slijtvastheid.**
- **Uiterst bestand tegen logen, zuren, olie en slijpwater.**
- **Antimagnetisch.**
- **Geen koudlassen.**
- **Laag warmtegeleidingsvermogen.**

Opmerking:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Nominale maat	20 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	1
Materiaal	Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO ₂)
Kalibratie	L2
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieEindmaat keramiek Maximale lengte 100 mm	028150 100
KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm	028060 100