

Garant**Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 21mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 481060 21 |
| GTIN | 4045197154620 |
| Artikelklasse | 41L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogzuiver keramisch materiaal - zirkoniumoxide (ZrO_2). Verdere uitvoering als nr. 481250. Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 – doorsnede = 30×9 mm. Gr. 11 tot 500 – doorsnede = 35×9 mm.

- **Tolerantieklasse 1 als werk- en afstelmaat voor de productie en het controleren van instelkalibers.**

Hoogzuiver industrieel keramisch materiaal (zirkonumdioxide ZrO_2).

Voordeel:**ideaal voor dagelijks gebruik in de productie:**

- **Roestvrij.**
- **Ontvetten voor gebruik niet nodig.**
- **Invetten na gebruik niet nodig.**
- **Ongevoelig voor schokken en stoten.**
- **Tweemaal zo hard als staal.**
- **Tienmaal hogere slijtvastheid.**
- **Uiterst bestand tegen logen, zuren, olie en slijpwater.**
- **Antimagnetisch.**
- **Geen koudlassen.**
- **Laag warmtegeleidingsvermogen.**

Opmerking:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---|
| Nominale maat | 21 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Tolerantieklasse | 1 |
| Materiaal | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO ₂) |
| Kalibratie | L2 |
| Producttype | Eindmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| DAkkS-kalibratieEindmaat keramiek Maximale lengte 100 mm | 028150 100 |
| KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm | 028060 100 |