

**Precisie-stiftvijl, smal, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 200/0****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 522100 200/0 |
| GTIN | 613548064955 |
| Artikelklasse | 53B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zwitserse precisievijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Speciaal staal met een hardheid van **65–66 HRC**. Anders dan bij werkplaatsvijlen hebben deze vijlen nauwkeurig op het gebruiksdoel afgestemde, **licht afgeronde vormen**, speciale kaphoeken en een bredere keuze aan verschillende kappen. Zo worden met de efficiëntste materiaalafname constant gladde vijlvlakken verkregen.

Platte kanten gekapt; stomp uitlopend.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Lengte zonder arend | 200 mm |
| Doorsnede | 8,3×3,5 mm |
| Komt overeen met Duitse kap | 2 |
| Producttype | Precisievijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |

| | |
|----------------|------------------|
| Staal < 60 HRC | geschikt |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt |
| RVS | geschikt |
| Ti | beperkt geschikt |
| GG(G) | geschikt |
| CuZn | geschikt |
| Kunststof, GFK | geschikt |
| Hout | geschikt |
| Uni | beperkt geschikt |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm | 519510 100 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519550 110 |
| Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm | 519400 120 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519510 110 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm | 519550 120 |
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm | 519600 120 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519600 110 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm | 576000 100X25 |