



Precisie-stiftvijl, smal, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 200/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	522100 200/2
GTIN	613548064986
Artikelklasse	53B

Omschrijving

Uitvoering:

Zwitserse precisievijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Speciaal staal met een hardheid van **65–66 HRC**. Anders dan bij werkplaatsvijlen hebben deze vijlen nauwkeurig op het gebruiksdoel afgestemde, **licht afgeronde vormen**, speciale kaphoeken en een bredere keuze aan verschillende kappen. Zo worden met de efficiëntste materiaalafname constant gladde vijlvlakken verkregen.

Platte kanten gekapt; stomp uitlopend.

Technische beschrijving

Doorsnede	8,3×3,5 mm
Lengte zonder arend	200 mm
Komt overeen met Duitse kap	4
Producttype	Precisievijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	beperkt geschikt

Accessoires

Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519510 100
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120