

**Precisie-stiftvijl, normaal, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 150/1****Bestelgegevens**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer  | 521100 150/1 |
| GTIN          | 613548064436 |
| Artikelklasse | 53B          |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zwitserse precisievijlen** voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Speciaal staal met een hardheid van **65–66 HRC**. Anders dan bij werkplaatsvijlen hebben deze vijlen nauwkeurig op het gebruiksdoel afgestemde, **licht afgeronde vormen**, speciale kaphoeken en een bredere keuze aan verschillende kappen. Zo worden met de efficiëntste materiaalafname constant gladde vijlvlakken verkregen.

**3 Kanten gekapt.**

**Technische beschrijving**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Lengte zonder arend         | 150 mm       |
| Doorsnede                   | 12×4 mm      |
| Komt overeen met Duitse kap | 2 – 3        |
| Producttype                 | Precisievijl |

**Gebruikersgegevens**

|                                | Geschiktheid | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt     |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt     |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt     |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt     |                |          |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Staal < 60 HRC | geschikt         |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt |
| RVS            | geschikt         |
| Ti             | beperkt geschikt |
| GG(G)          | geschikt         |
| CuZn           | geschikt         |
| Kunststof, GFK | geschikt         |
| Hout           | geschikt         |
| Uni            | beperkt geschikt |

## Accessoires

|   |               |
|---|---------------|
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm              | 519550 110    |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm         | 519600 110    |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm              | 519510 100    |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm               | 519510 90     |
| Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm             | 519400 120    |