


Garant**Lamellenslijpers (CER), Korrel 120, Kop-Ø×kopbreedte: 50X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554170 50X20
GTIN	4045197882844
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Slijplamellen bestrooid met **keramische korrel (CER)**.

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Technische beschrijving

Kop-Ø	50 mm
Schacht-Ø	6 mm
Maximaal toerental	15300 min ⁻¹
Korrelgrootte	120
Kopbreedte	20 mm
Aanbevolen toerental	9000 min ⁻¹

Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Productnaamattribuut	Korrel 120
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		