

**VALTITAN precisie-blokvijl, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 200/00****Bestelgegevens**

Bestelnummer	520150 200/00
GTIN	613548062203
Artikelklasse	53B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogrendement-precisievijlen VALTITAN** met extreem hoge slijtvastheid door oppervlaktehardheid van **1200 HV**. De bijzondere tandvorm voorkomt dat de vijl gaat dichtzitten met vijlsel. Optimale verspaningscapaciteit en hoogste standtijd. Praktisch roestvrij, daarom ook geschikt voor sterk corrosiebevorderende omgevingen. Laat geen corroderende resten achter.

**3 Kanten gekapt; stomp uitlopend.**

**Technische beschrijving**

Doorsnede	21,3×4,8 mm
Lengte zonder arend	200 mm
Komt overeen met Duitse kap	1
Producttype	Precisievijl

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	geschikt

## Accessoires

Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519510 100
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110