

**RENISHAW****Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm, Kogel-Ø D: 1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494220 1,5
GTIN	2050000956744
Artikelklasse	49F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

**Opmerking:**

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Kogel-Ø D	1,5 mm
effectieve werklengte	4,5 mm
Materiaal schacht	Staal
Gewicht	0,3 g
Schacht-Ø S	0,7 mm
Lengte L	10 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

**Accessoires**

Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
-------------------------------------	-----------

Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Taster-reinigingskit	494240
5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40