



Meetkrachttester voor beugelschroefmaten



Bestelgegevens

Bestelnummer	481346
GTIN	4045197286574
Artikelklasse	42K

Omschrijving

Uitvoering:

Deze meetkrachttester is bedoeld voor het gemakkelijk beoordelen van de op de meetvlakken werkende krachten. **Volgens DIN 863 T1** moet de meetkracht tussen 5 en 10 N bedragen.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 481348 voor grotere meetbereiken.

Kalibratie: B12

Technische beschrijving

Materiaal	Edelstaal, RVS
Meettechniek	analoog
Kalibratie	B12
Producttype	Meetkrachttester voor beugelschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie Meetkrachttester	012070
-----------------------------	--------

Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Meetkrachttester Type M	022580 M

Accessoires

Verlengstuk voor meetkrachttester Voor meetbereik 50-75 mm	481348 50-75
Verlengstuk voor meetkrachttester Voor meetbereik 25-50 mm	481348 25-50
Verlengstuk voor meetkrachttester Voor meetbereik 75-100 mm	481348 75-100