



Schuurband zirkoonkorund (ZA) GRIT R, 150×2250 mm, Korrelgrootte: 36



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 558456 36 |
| GTIN | 4014586283807 |
| Artikelklasse | 56Z |

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige schuurband, **extra zwaar polyesterweefsel** met volle kunstharsbinding, zirkoonkorund (**ZA**) met sterk slijpende toplaagbinding (koel slijpend).

Toepassing:

Voor GRIT-bandschuurmachines van serie GX, GIS, GI.

Voor GRIT-radiusschuurunit GIR.

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Korrelgrootte | 36 |
| Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) |
| Slijpmiddelaanduiding | ZA |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Schuurband breedte | 150 mm |
| Schuurband lengte | 2250 mm |

| | |
|----------------------|-------------|
| Productnaamattribuut | 150×2250 mm |
| Producttype | Schuurband |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 32-38 m/s | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 20-25 m/s | P |
| Staal < 55 HRC | geschikt | 32-38 m/s | H |
| Staal < 60 HRC | geschikt | 25-30 m/s | H |
| Staal < 67 HRC | geschikt | 20-25 m/s | H |
| RVS | geschikt | 18-30 m/s | |
| Ti | geschikt | 10-20 m/s | |
| GG(G) | geschikt | 30-45 m/s | K |
| Hout | geschikt | 23-26 m/s | |
| droog | geschikt | | |