

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm, Kogel-Ø D: 0,3mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 494220 0,3 |
| GTIN | 2050000973604 |
| Artikelklasse | 49F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|------------|
| Gewicht | 0,3 g |
| Kogel-Ø D | 0,3 mm |
| effectieve werklengte | 2 mm |
| Schacht-Ø S | 0,2 mm |
| Materiaal schacht | Hardmetaal |
| Lengte L | 10 mm |
| Draadaansluiting | M2 |
| Materiaal punt | Robijn |
| Producttype | Taster |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm | 494214 20 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Taster-reinigingskit | 494240 |
| Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm | 494214 30 |
| Adapter Type M3/M2 | 494218 M3/M2 |
| 5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5 | 494219 M2/5 |
| Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm | 494214 40 |
| Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm | 494214 10 |