

Mitutoyo**Meetprojector met beeldscherm-Ø 315 mm en objectief 10×, Type: A3005****Bestelgegevens**

Bestelnummer	493510 A3005
GTIN	
Artikelklasse	44C

Omschrijving**Uitvoering:**

profielprojector voor nauwkeurige controle met doorvallend en opvallend licht, van kleine tot middelgrote werkstukken. **Universeel apparaat** voor gebruik in de productie, laboratorium, controle(meetkamer) en slijperij.

- **Standaardobjectief 10×. Voor objectief 20× en 50× zie speciale accessoires. Maximale vertekening van de objectieven 0,2%.**
- **Verticaal, draaibaar 315 mm-dradenkruisbeeldscherm met ingebouwde digitale hoekweergave, omschakelbaar voor aflezing in graden of decimalen.**
- **Het telecentrische verlichtingssysteem garandeert een verticale en gelijkmatige belichting van het beeldveld.**
- **Halogeenverlichting voor opvallend en doorvallend licht geïntegreerd in behuizing.**
- **Massieve coördinatenmeet tafel, met snelverstelling in beide assen.**
- **Ingebouwd digitaal display (met gegevensuitgang) staat garant voor betrouwbaar en foutloos meten.**
- **Voor het meten van lengtes, hoeken, bochten en radiussen.**

Levering:

Inclusief objectief 10×, antiverblindingscherm, stofhoes en netkabel.

Accessoires:

Objectieven nr. 494010, kantelbare centreersteun nr. 494040, horizontaal prisma nr. 494050, klemhouder nr. 493040, snijkantreiniger/positiekneedmassa nr. 354788.

Opmerking:

Andere speciale accessoires zoals passende genormeerde meetplaten of randdetector met evaluatie-unit QM-Data 200 op aanvraag leverbaar.

Meetbereik x-as: 150 mm

Meetbereik y-as: 50 mm

Aflezings: 0,001 mm

Beeldscherm-Ø: 315 mm

Lengte: 760 mm

Breedte: 550 mm

Technische beschrijving

Breedte	550 mm
Aflezings	0,001 mm
Hoogte	1080 mm
Gewicht	116 kg
Meetbereik y-as	50 mm
Beeldscherm-Ø	315 mm
Maximaal werkstukgewicht	8 kg
Lengte	760 mm
Meetbereik x-as	150 mm
Fabrikantnummer	PJ-A3005F-150
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Profielprojector