

**Schuurband (A) 237AA Trizact™, 10×330 mm, Korrelgrootte: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558460 280
GTIN	2050001711540
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

De **piramidevormige schuurdeeltjes (A)** zijn gebaseerd op een exact gerangschikte, driedimensionale structuur van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen. Tijdens het schuren komen er voortdurend nieuwe schuurdeeltjes tevoorschijn – tot aan de weefseldrager (X-linnen).

Toepassing:

Voor verfraaien en finishen. voor **absoluut gelijkblijvende fijnschuurresultaten** op alle staalsoorten, chroom-nikkelstaal, kobalt-, nikkel- en titaniumlegeringen.

Opmerking:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	280
3M-korrelaanduiding	A65

Serie	237AA
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	10 mm
Schuurband lengte	330 mm
Productnaamattribuut	10×330 mm
Fabrikantnummer	237AA Trizact™
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	32-38 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	25-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-25 m/s	H
RVS	geschikt	18-30 m/s	
Ti	geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	geschikt	30-45 m/s	K
droog	geschikt		