



## Voet voor houder



### Bestelgegevens

Bestelnummer	482900
GTIN	4030489221210
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Voet** voor opname van eindmaathouders nr. 481700. Voor gebruik als instelkaliber, precisie-hoogteafschrijfapparaat, etc. Voet gelakt, zool geslepen. Het aanslagvlak voor de eindmaathouder is nauwkeurig op de zool afgesteld.

Lengte: 106 mm

Breedte: 70 mm

Hoogte: 28 mm

### Technische beschrijving

Hoogte	28 mm
Breedte	70 mm
Lengte	106 mm
Producttype	Voet voor houder

### Accessoires

481900 10

Meetbekken, paar, met cilindrische aanzet Aanzet-Ø per bekpaar 10 mm

Vlakparallele meetbekken, paar Type 125

481902 125

Eindmaathouder met snelverstelling Spanbereik 100-200 mm

481700 100-200

Vlakke meetbekken, paar Type 100

481901 100

Vlakparallele meetbekken, paar Type 100

481902 100

Meetbekken, paar, met cilindrische aanzet Aanzet-Ø per bekpaar 16 mm

481900 16

Meetbekken, paar, met cilindrische aanzet Aanzet-Ø per bekpaar 4 mm

481900 4

Eindmaathouder met snelverstelling Spanbereik 200-400 mm

481700 200-400

Meetbekken, paar, met cilindrische aanzet Aanzet-Ø per bekpaar 20 mm

481900 20

Eindmaathouder met snelverstelling Spanbereik 0-100 mm

481700 0-100

Vlakke meetbekken, paar Type 125

481901 125