

**Habilis-precisievijl, totale lengte 215 mm, SH 00 / DH 1, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	527060 1
GTIN	613548056202
Artikelklasse	53B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zwitserse precisievijlen met optimale vormnauwkeurigheid en kapnauwkeurigheid, grootste materiaalafname en hoogste standtijd. Naaldivijlachtige vormen, echter met **sterke, gesmede** 4-kante of 6-kante **arend** en **versterkt profiel**.

Geen vijlhandvat nodig.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, vanwege de slanke, spits toelopende vormen. **Habilis-precisievijlen** maken een **grotere werkdruk** mogelijk dan naaldivijlen.

Technische beschrijving

Totale lengte	215 mm
Doorsnede	10,0x2,6 mm
Vormbeschrijving	blok, stomp
Vijlvlakken	4
Zwitserse kap	00
Komt overeen met Duitse kap	1
Productnaamattribuut	SH 00 / DH 1
incl. vijlhandvat	nee
Vijlhandvat nodig	nee
Producttype	Precisievijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		