

**Precisie-stiftvijl, extra smal, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 150/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	523100 150/1
GTIN	613548065235
Artikelklasse	53B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zwitserse precisievijlen** voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Speciaal staal met een hardheid van **65–66 HRC**. Anders dan bij werkplaatsvijlen hebben deze vijlen nauwkeurig op het gebruiksdoel afgestemde, **licht afgeronde vormen**, speciale kaphoeken en een bredere keuze aan verschillende kappen. Zo worden met de efficiëntste materiaalafname constant gladde vijlvlakken verkregen.

**Platte kanten gekapt; stomp uitlopend.**

**Technische beschrijving**

Lengte zonder arend	150 mm
Doorsnede	4,5×2,5 mm
Komt overeen met Duitse kap	2 – 3
Producttype	Precisievijl

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	beperkt geschikt

## Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm	519510 90
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519510 100
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120