



Halfronde precisievijl, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 200/00



Bestelgegevens

Bestelnummer	525000 200/00
GTIN	613548069561
Artikelklasse	53B

Omschrijving

Uitvoering:

Zwitserse precisievijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Speciaal staal met een hardheid van **65–66 HRC**. Anders dan bij werkplaatsvijlen hebben deze vijlen nauwkeurig op het gebruiksdoel afgestemde, **licht afgeronde vormen**, speciale kaphoeken en een bredere keuze aan verschillende kappen. Zo worden met de efficiëntste materiaalafname constant gladde vijlvlakken verkregen.

Alle kanten gekapt; spits toelopend.

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	200 mm
Doorsnede	21,1×6,3 mm
Komt overeen met Duitse kap	1
Producttype	Precisievijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	beperkt geschikt

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20