



Ronde precisievijl, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 125/0



Bestelgegevens

Bestelnummer	525500 125/0
GTIN	613548070659
Artikelklasse	53B

Omschrijving

Uitvoering:

Zwitserse precisievijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Speciaal staal met een hardheid van **65–66 HRC**. Anders dan bij werkplaatsvijlen hebben deze vijlen nauwkeurig op het gebruiksdoel afgestemde, **licht afgeronde vormen**, speciale kaphoeken en een bredere keuze aan verschillende kappen. Zo worden met de efficiëntste materiaalafname constant gladde vijlvlakken verkregen.

Spits toelopend. Stompe vorm.

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	125 mm
Diameter	4,85 mm
Komt overeen met Duitse kap	1 – 2
Producttype	Precisievijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	beperkt geschikt

Accessoires

Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm	519510 90
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25