

Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 1, Type: 3-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	483820 3-4
GTIN	2050001048585
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ± 2 HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm \varnothing zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm t/m \varnothing 0,99 mm, daarboven 70 mm.

Tolerantieklasse 1: pen- $\varnothing \pm 0,001$ mm. 1 houten box.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.

Technische beschrijving

Oplopend met	0,01 mm
Nominale maten van/tot	3,01 - 4 mm
Aantal meetpennen	100
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1

Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S18
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieMeetpennenset Setinhoud 100	020890 100
KalibratieMeetpennenset Setinhoud 100	020880 100