



## Ronde precisievijl, Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap: 250/1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	525500 250/1
GTIN	613548070604
Artikelklasse	53B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Zwitserse precisievijlen** voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Speciaal staal met een hardheid van **65–66 HRC**. Anders dan bij werkplaatsvijlen hebben deze vijlen nauwkeurig op het gebruiksdoel afgestemde, **licht afgeronde vormen**, speciale kaphoeken en een bredere keuze aan verschillende kappen. Zo worden met de efficiëntste materiaalafname constant gladde vijlvlakken verkregen.

**Spits toelopend.** Stompe vorm.

### Technische beschrijving

Diameter	9,4 mm
Lengte zonder arend	250 mm
Komt overeen met Duitse kap	3
Producttype	Precisievijl

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	beperkt geschikt

## Accessoires

Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125