

**Habilis-precisievijlen 5-delige set, Totale lengte mm / Zwitserse kap: 215/00****Bestelgegevens**

Bestelnummer	527050 215/00
GTIN	613548056325
Artikelklasse	53B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zwitserse precisievijlen met optimale vormnauwkeurigheid en kapnauwkeurigheid, grootste materiaalafname en hoogste standtijd. Naaldvijlachtige vormen, echter met **sterke, gesmede 4-kante** of **6-kante arend** en **versterkt profiel**. **Geen vijlhandvat nodig**.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, vanwege de slanke, spits toelopende vormen. **Habilis-precisievijlen** maken een **grotere werkdruk** mogelijk dan naaldvijlen.

Levering:

Resp. 1 vijl nr. 527060 / 7070 gr. 1, 3, 4, 5, 6 inclusief etui.

Technische beschrijving

Totale lengte	215 mm
Komt overeen met Duitse kap	1
Producttype	Precisievijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		

Staal < 900 N/mm ²	geschikt
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	beperkt geschikt

Accessoires

Habilis-precisievijl,totale lengte 215 mm Type 6	527060 6
Habilis-precisievijl,totale lengte 215 mm Type 3	527060 3
Habilis-precisievijl,totale lengte 215 mm Type 5	527060 5
Habilis-precisievijl,totale lengte 215 mm Type 1	527060 1
Habilis-precisievijl,totale lengte 215 mm Type 4	527060 4