



## Habilis-precisievijl, totale lengte 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	527070 6
GTIN	613548056257
Artikelklasse	53B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Zwitserse precisievijlen** met optimale vormnauwkeurigheid en kapnauwkeurigheid, grootste materiaalafname en hoogste standtijd. Naaldivijlachtige vormen, echter met **sterke, gesmede** 4-kante of 6-kante **arend** en **versterkt profiel**.

**Geen vijlhandvat nodig.**

#### Toepassing:

Bijzonder geschikt voor de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, vanwege de slanke, spits toelopende vormen. **Habilis-precisievijlen** maken een **grotere werkdruk** mogelijk dan naaldivijlen.

### Technische beschrijving

Vormbeschrijving	driekant
Doorsnede	9,5×9,5 mm
Totale lengte	215 mm
Zwitserse kap	1
Komt overeen met Duitse kap	3
Productnaamattribuut	SH 1 / DH 3
Producttype	Precisievijl

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	beperkt geschikt