

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 20 mm, Kogel-Ø D: 1/12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494222 1/12,5
GTIN	2050000956768
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Materiaal schacht	Hardmetaal
Schacht-Ø S	0,8 mm
Kogel-Ø D	1 mm
Gewicht	0,4 g
effectieve werklengte	12,5 mm
Lengte L	20 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
-------------------------------------	-----------

Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Taster-reinigingskit	494240