

Losse meetpen Tolerantieklasse 1, Type: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	483900 9
GTIN	2050001048882
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ± 2 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf \varnothing 1,5 mm met maataanduiding, 0,1 mm – 0,99 mm zonder afschuining. Vanaf 1,0 mm een kant met afschuining.

Tolerantieklasse 1: pen- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Toepassing:

Voor gebruik ontvetten en na gebruik invetten.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste \varnothing vermelden**, bijv. nr. 483900 gr. 5 **10,08** resp. 483920 gr. 5 **10,082**.

Technische beschrijving

Meetpenlengte	70 mm
Oplopend met	0,01 mm
Nominale maat	19 - 20 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale Ø 20	028240 20
DAkkS-kalibratieMeetpen maximale Ø 20	028260 20