

**RENISHAW****Robijnkogeltaster lengte 20 mm, Kogel-Ø D: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494222 2
GTIN	2050000956782
Artikelklasse	49F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

**Opmerking:**

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Kogel-Ø D	2 mm
Gewicht	0,4 g
effectieve werklengte	14 mm
Schacht-Ø S	1,4 mm
Materiaal schacht	Staal
Lengte L	20 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

**Accessoires**

Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
-------------------------------------	-----------

Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Taster-reinigingskit	494240